



Вы непременно должны выбрать именно пробивные инструменты Weidmüller для изготовления вырезов в шкафах управления!

- Кабельные вводы PG
- Кабельные вводы M
- Специальные кабельные вводы Не подходит для нержавеющей стали!

### Основные данные для заказа

Версия	Sheet holes
Заказ №	<a href="#">1548380000</a>
Тип	KOS-PG42
GTIN (EAN)	4050118353952
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Размеры и массы

Диаметр	54 mm	Масса нетто	622.16 g
---------	-------	-------------	----------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	11cf115e-d865-4868-91cf-91917b9466a2

### Технические данные

Описание артикула	Дыропробивочный аппарат PG42
-------------------	---------------------------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC002691	ETIM 9.0	EC002691
ETIM 10.0	EC002691	ECLASS 14.0	21-04-51-92
ECLASS 15.0	21-04-51-92		

## Изображения

### Пример использования

