Справочный листок технических данных

URS 4.0 CA 100-2.5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





- Для автоматической зачистки и обжима
- Эффективная и оперативная обработка
- Легко адаптируется к нужному диапазону сечений
- Зачистка и обжим в один приём
- Обработка рукавов или контактов других производителей может привести и поломке и дефектам оборудования!

Основные данные для заказа

Версия	Автоматические машины, Заменяемая деталь
Заказ №	<u>1550250000</u>
Тип	URS 4.0 CA 100-2.5
GTIN (EAN)	4050118356946
Кол.	1 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Ce	рти	фик	аты

ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
Высота	105 mm	Высота (в дюймах)	4.1338 inch	
Диаметр	160 mm	Масса нетто	1100 g	
Экологическое соответств	зие изпепия			
<u> </u>	ио подолии			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует			
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%			
Классификации				
	,		,	
ETIM 6.0	EC001597	ETIM 7.0	EC001597	
ETIM 8.0	EC001597	ETIM 9.0	EC001597	
ETIM 10.0	EC001597	ECLASS 9.0	27-24-26-02	
ECLASS 9.1	27-24-26-02	ECLASS 10.0	27-24-26-02	
ECLASS 11.0	27-24-26-02	ECLASS 12.0	27-24-26-02	
ECLASS 13.0	27-24-26-02	ECLASS 14.0	27-24-26-02	
ECLASS 15.0	27-24-26-02			