Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

| Версия | Аксессуар, Шина, Сталь | |
|------------|------------------------|--|
| Заказ № | <u>1553270000</u> | |
| Тип | SMSE WSH 90/60 MT | |
| GTIN (EAN) | 4050118360479 | |
| Кол. | 10 Штука | |

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

SMSE WSH 90/60 MT

Технические данные

| Сертификаты | | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------|---|--------------------|--|--|
| ROHS | Соответствовать | | | | |
| Размеры и массы | | | | | |
| | | | | | |
| Глубина | 60 mm | Глубина (дюймов) | 2.3622 inch | | |
| Высота | 134 mm | Высота (в дюймах) | 5.2756 inch | | |
| Ширина | 10 mm | Ширина (в дюймах) | 0.3937 inch | | |
| Масса нетто | 43.82 g | | | | |
| Температуры | | | | | |
| Температура хранения | -25 °C55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C40 °C | | |
| Экологическое соответсті | вие изделия | | | | |
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | | | | |
| REACH SVHC | Heт SVHC выше 0.1 wt% | | | | |
| Дополнительные техничес | NNO USUNFIO | | | | |
| дополнительные техничес | жие данные | | <u> </u> | | |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Проверенное на взрывозащищенно исполнение | сть Нет | | |
| Общие сведения | | | | | |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Поверхность | оцинкованный | | |
| Характеристики материал | 1a | | | | |
| Осповной меториев | Cron | Пополушает | 0.000 W 0.000 W 18 | | |
| Основной материал Цветовой код | Сталь серый | Поверхность | оцинкованный | | |
| Зажимаемые провода (рас | счетное соединение) | | | | |
| Вид соединения | прочее | | | | |
| | прочее | | 1 | | |
| Классификации | | | | | |
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 | | |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 | | |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | | |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | | |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | | |
| ECLASS 13.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-92 | | |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-92 | | | | |

Статус каталога / Изображения