

**IE-FCI-PWB-DE-OR**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



FrontCom® Vario объединяет различные функции на базе всего одной рамки. Система легко монтируется и обеспечивает широкий выбор модулей для передачи данных, сигналов и питания. Помимо чрезвычайно высокой компактности FrontCom® Vario предлагает ряд уникальных возможностей, позволяющих обеспечить безопасность, быстроту и перспективность планирования и разработки ваших проектов. Кроме того, система FrontCom® Vario отличается привлекательной конструкцией корпуса, который, кстати, обеспечивает максимальную ударостойкость и полностью соответствует требованиям класса защиты IP65.

**Основные данные для заказа**

Версия	FrontCom, Вставка (питание), большая, Тип F, Гнездо, DE, оранжевый
Заказ №	<a href="#">1554000000</a>
Тип	IE-FCI-PWB-DE-OR
GTIN (EAN)	4050118360806
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Масса нетто 34 g

### Температуры

Температура хранения Рабочая температура -5 °C...40 °C  
Температура монтажа

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Вид защиты	IP20	Тип вставки	Вставка (питание), большая
Лицевая сторона разъема	Тип F	Пожарная нагрузка	770 kJ

### Общие стандарты

Сертификат № (DNV) TAA000022B

### Классификации

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-18-28-92
ECLASS 15.0	27-18-28-92		

### Зажимаемые провода

Длина зачистки изоляции	10 mm	
Вид соединения	PUSH IN	
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	макс.	1.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника	мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, жесткого	мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	макс.	2.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником	мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	макс.	1.5 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	
Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, без кабельного наконечника	1.5 ... 2.5 mm <sup>2</sup>	

## IE-FCI-PWB-DE-OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

Сечение подсоединяемого провода, жесткого 1.5 ... 2.5 mm<sup>2</sup>

Сечение подсоединяемого провода, гибкого, с кабельным наконечником 1.5 ... 1.5 mm<sup>2</sup>

Сечение подсоединяемого провода, гибкого, без кабельного наконечника	мин.	1.5 mm <sup>2</sup>
	макс.	2.5 mm <sup>2</sup>


Сечение подсоединяемого провода, чрезвычайно гибкого, с кабельным наконечником 1.5 ... 1.5 mm<sup>2</sup>

## Технические данные


Номинальное напряжение (AC)	250 V	Основной материал корпуса	Поликарбонат PC
Номинальный ток	16 A		

**Изображения**

**Габаритный чертеж**



**Габаритный чертеж**



## IE-FCI-PWB-DE-OR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Речный адаптер для гнездовых вставок



В отношении аксессуаров для промышленных сетей Ethernet также действует: у Weidmüller вы получите все из одних рук.

Ваши преимущества:

- Инструменты
- Контрольно-измерительные приборы
- Кабельные вводы
- Соединительное оборудование для распределительных шкафов
- Маркировка
- Защита от проникновения пыли
- Блоки питания
- Защита от перенапряжения

### Основные данные для заказа

Тип	IE-DINRAIL-AD-PWB	Версия
Заказ №	<a href="#">2534680000</a>	
GTIN (EAN)	4050118546354	
Кол.	1 ST	