

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|---|
| Версия | TwinMark, Маркировка проводов и кабелей, 4.8 - 9.5 mm, желтый |
| Заказ № | 1562690000 |
| Тип | HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M |
| GTIN (EAN) | 4050118367522 |
| Кол. | 1 Штука |

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|--------------|
| Глубина | 0.77 mm | Глубина (дюймов) | 0.0303 inch |
| Ширина | 15.1 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5945 inch |
| Длина | 75000 mm | Длина (в дюймах) | 2952.75 inch |
| Масса нетто | 1377 g | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -55...105 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|------------------------|---|--------------------|
| Галогены | Нет | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 16 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 4 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. | 9.5 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 4.8 mm | Степень усадки | 2:1 |
| Рекомендуемая температура для усадки | 90 °C | Наружный диаметр провода | 4.8 - 9.5 mm |
| Сечение соединительного провода | 4 - 16 mm ² | | |

Общие данные

| | | | |
|--|--|----------------------------------|--|
| Вид печати | Чистый | | |
| Ширина | 15.1 mm | | |
| Температурный диапазон, макс.. | 105 °C | | |
| Температурный диапазон, мин. | -55 °C | | |
| Цветовой код | желтый | | |
| Галогены | Нет | | |
| Длина | 75000 mm | | |
| Основной материал | Полиолефин | | |
| Напечатанные символы | без | | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Термоусадочная трубка на катушке | |
| совместимый принтер | THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS | | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers | | |
| Температурный диапазон вставки | -55...105 °C | | |
| Количество на один рулон | 1 | | |

Важное примечание

Сведения об изделии Требуется внешний держатель рулона 1302920000

Классификации

| | | | |
|-----------|----------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Технические данные

ECLASS 15.0

27-28-11-02

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Версия | |
| Заказ № | 1426210000 | Ink ribbon | |
| GTIN (EAN) | 4050118228823 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип | THM MMP EXT.RH | Версия | |
| Заказ № | 1302920000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118102307 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | MULTIMARK ROLLER 115 | Версия | |
| Заказ № | 1357420000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160314 | | |
| Кол. | 1 ST | | |
| Тип | MULTIMARK ROLLER 30 | Версия | |
| Заказ № | 1357430000 | | |
| GTIN (EAN) | 4050118160253 | | |
| Кол. | 1 ST | | |

HSS-HF 4.8-9.5 EL Y75M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

THM MULTIMARK PLUS



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия |
| Заказ № | 2672590000 | |
| GTIN (EAN) | 4050118708097 | |
| Кол. | 1 ST | |