

## HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M



Термоусадочная трубка допускает 2-стороннюю печать и может использоваться для маркировки и изолирования проводов и кабелей. Гибкий термоусаживаемый материал позволяет плотно обхватывать провод, тем самым экономя место.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Маркировка проводов и кабелей, 2.4 - 4.8 мм, синий |
| Заказ №    | <a href="#">1562870000</a>                         |
| Тип        | HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M                             |
| GTIN (EAN) | 4050118367713                                      |
| Кол.       | 1 Штука  |

## HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 0.9 mm   | Глубина (дюймов)  | 0.0354 inch |
| Ширина      | 7.6 mm   | Ширина (в дюймах) | 0.2992 inch |
| Длина       | 30000 mm | Длина (в дюймах)  | 1181.1 inch |
| Масса нетто | 293 g    |                   |             |

### Температуры

Температурный диапазон вставки -55...105 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

|  |                          |   |                   |
|--|--------------------------|---|-------------------|
| Галогены   | Нет                      | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm <sup>2</sup> |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.75 mm <sup>2</sup>     | Наружный диаметр провода, макс.                   | 4.8 mm            |
| Наружный диаметр провода, мин.                   | 2.4 mm                   | Степень усадки                                    | 2:1               |
| Рекомендуемая температура для усадки             | 90 °C                    | Наружный диаметр провода                          | 2.4 - 4.8 mm      |
| Сечение соединительного провода                  | 0.75 - 4 mm <sup>2</sup> |   |                   |

### Общие данные

|                                |              |                              |  |
|--------------------------------|--------------|------------------------------|--|
| Вид печати                     | Чистый       | Ширина                       | 7.6 mm   |
| Температурный диапазон, макс.. | 105 °C       | Температурный диапазон, мин. | -55 °C   |
| Цветовой код                   | синий        | Галогены                     | Нет  |
| Длина                          | 30000 mm     | Основной материал            | Полиолефин   |
| Напечатанные символы           | без          | совместимый принтер          | <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |
| Температурный диапазон вставки | -55...105 °C | Количество на один рулон     | 1  |

### Важное примечание

Сведения об изделии Требуется внешний держатель рулона 1302920000

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001530    | ETIM 9.0    | EC001530    |
| ETIM 10.0   | EC001530    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |             |             |

**HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |                |  |
|------------|----------------------------|----------------|--|
| Тип        | RIBBON HSS HF EL 40/300... | Версия         |  |
| Заказ №    | <a href="#">1426210000</a> | Красящая лента |  |
| GTIN (EAN) | 4050118228823              |                |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                |  |

### THM MULTIMARK



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

### Основные данные для заказа

|            |                            |        |  |
|------------|----------------------------|--------|--|
| Тип        | THM MMP EXT.RH             | Версия |  |
| Заказ №    | <a href="#">1302920000</a> |        |  |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |        |  |
| Кол.       | 1 ST                       |        |  |
| Тип        | MULTIMARK ROLLER 115       | Версия |  |
| Заказ №    | <a href="#">1357420000</a> |        |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |        |  |
| Кол.       | 1 ST                       |        |  |
| Тип        | MULTIMARK ROLLER 30        | Версия |  |
| Заказ №    | <a href="#">1357430000</a> |        |  |
| GTIN (EAN) | 4050118160253              |        |  |
| Кол.       | 1 ST                       |        |  |

**HSS-HF 2.4-4.8 EL B30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**THM MULTIMARK PLUS**



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |        |
|------------|----------------------------|--------|
| Тип        | MULTIMARK PLUS ROLLER 1... | Версия |
| Заказ №    | <a href="#">2672590000</a> |        |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |        |
| Кол.       | 1 ST                       |        |