### Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Серия Klippon® K, аксессуары

### Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 114 mm, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Заказ №	<u>1567790000</u>	
Тип	TS 15/114/4,5X10	
GTIN (EAN)	4008190083069	
Кол.	100 Штука	

# Справочный листок технических данных





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы				
_			0.0405	
Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch	
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch	
Ширина	114 mm	Ширина (в дюймах)	4.4882 inch	
Масса нетто	19 g			
Температуры				
Рабочая температура				
Экологическое соответсті	вие изделия		·	
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения			
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
06	,			
Общие данные				
Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием і пассивированный	
Основной материал	Сталь	Размер штампа	4.5 x 20 мм	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	-	т азмор штампа	4.0 X 20 WW	
Общие данные - аксессуар	ЭЫ			
Толщина материала	1 mm	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный	
Основной материал	Сталь	Размер штампа	4.5 х 20 мм	
Классификации				
ETIM C O	EC001285	ETIM 7.0	EC001285	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001285 EC001285	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001285 EC001285	
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-40-06-02	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-40-06-02	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-40-06-02	

Статус каталога / Изображения