

TS 15/114/4,5X10


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Серия Klirron® K, аксессуары

Основные данные для заказа

Версия	Монтажная рейка, TS 15, Ширина: 114 mm, с продольным отверстием, Сталь, с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Заказ №	1567790000
Тип	TS 15/114/4,5X10
GTIN (EAN)	4008 190083069
Кол.	100 Штука

TS 15/114/4,5X10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	5.5 mm	Глубина (дюймов)	0.2165 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	114 mm	Ширина (в дюймах)	4.4882 inch
Масса нетто	19 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Толщина материала	1 mm	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Нормы	DIN EN 60715	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	4.5 x 20 мм

Общие данные - аксессуары

Толщина материала	1 mm	Поверхность	с гальваническим цинковым покрытием и пассивированный
Основной материал	Сталь	Размер штампа	4.5 x 20 мм

Классификации

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		