

CLI C 02-3 OR/SW 3 CD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Глубина | 3.5 mm | Глубина (дюймов) | 0.1378 inch |
| Высота | 3 mm | Высота (в дюймах) | 0.1181 inch |
| Ширина | 3.4 mm | Ширина (в дюймах) | 0.1339 inch |
| Масса нетто | 0.06 g | | |

Температуры

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C |
|--------------------------------|-------------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

| | | | |
|--|---------------------------|---|---------------------|
| Галогены | Да | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 1.5 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 0.2 mm ² | Наружный диаметр провода, макс. | 3 mm |
| Наружный диаметр провода, мин. | 1.3 mm | Наружный диаметр провода | 1.3 - 3 mm |
| Сечение соединительного провода | 0.2 - 1.5 mm ² | | |

Общие данные

| | | |
|--|--|---------|
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 3 | |
| Ориентация печатных символов | горизонтально | |
| Вид печати | Стандартный | |
| Метод выполнения печати | горячая штамповка | |
| Исполнение | CD | |
| Ширина | 3.4 mm | |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | |
| Температурный диапазон, макс.. | 80 °C | |
| Температурный диапазон, мин. | -30 °C | |
| Цветовой код | оранжевый | |
| Галогены | Да | |
| Основной материал | ПВХ, мягкий, не содержит кадмия | |
| Цвет печати | черный | |
| Напечатанные символы | Цифры | |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки | Катушка |
| Рекомендованные отрасли промышленности | Технологические линии, Производственное оборудование | |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 Reel = Conductor and cable markers | |
| Температурный диапазон вставки | -30...80 °C | |
| Выходные данные | 3 | |

Технические данные

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001530 | ETIM 9.0 | EC001530 |
| ETIM 10.0 | EC001530 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 | | |

Изображения



Изображение аналогичное