

KLBUE 3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана, Сталь |
| Заказ № | 1600480000 |
| Тип | KLBUE 3-8 |
| GTIN (EAN) | 4008190130589 |
| Кол. | 10 Штука |

KLBUE 3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина | 26 mm | Глубина (дюймов) | 1.0236 inch |
| Высота | 18.5 mm | Высота (в дюймах) | 0.7283 inch |
| Ширина | 14.5 mm | Ширина (в дюймах) | 0.5709 inch |
| Масса нетто | 9 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|---------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -5 °C...40 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -60 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 130 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | | | |
|-----------------------------|------------------------------|------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения | | |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% | | |
| Углеродный след продукта | Производственный цикл | 0.056 kg CO2 eq. | |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|--|---------------|-----------------------|------|
| Вид крепления | защелкиваемый | Указание по установке | Шина |
| Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Да | | |

Общие сведения

| | | | |
|-----------------------|------|----------------------------------|------|
| Указание по установке | Шина | Укомплектованная монтажная рейка | Шина |
|-----------------------|------|----------------------------------|------|

Параметры системы

| | | | |
|----------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----|
| Исполнение | для подсоединения экрана | Требуется концевая пластина | Нет |
| Укомплектованная монтажная рейка | Шина | | |

Размеры

| | |
|--------------|----------|
| Шаг в мм (P) | 13.00 mm |
|--------------|----------|

Расчетные данные

| | |
|-------------------|-------------------|
| Расчетное сечение | 8 mm ² |
|-------------------|-------------------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-------|--------------|------------|
| Основной материал | Сталь | Цветовой код | серебряный |
| Класс пожаростойкости UL 94 | None | | |

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------|----------------------|
| Длина зачистки изоляции | 18.5 mm | Вид соединения | Пружинное соединение |
| Количество соединений | 1 | Диаметр кабеля, макс. | 8 mm |

KLBUE 3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

| | | | |
|---|-------------------|--|-------------------|
| Диаметр кабеля, мин. | 3 mm | Сечение подключаемого провода, скрученный, макс. | 8 mm ² |
| Сечение подключаемого провода, скрученный, мин. | 3 mm ² | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002020 | ETIM 9.0 | EC002020 |
| ETIM 10.0 | EC002020 | ECLASS 14.0 | 27-25-01-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-20 | | |

KLBUE 3-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Шины




Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Тип | SSCH 10X3X1000 CU/SN | Версия | |
| Заказ № | 0348900000 | Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина: | |
| GTIN (EAN) | 4008190024802 | 3 мм, Медь | |
| Кол. | 25 М | | |

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип | WSH 1 | Версия | |
| Заказ № | 1068700000 | Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30 | |
| GTIN (EAN) | 4008190118389 | | |
| Кол. | 10 ST | | |
| Тип | WSH 5 | Версия | |
| Заказ № | 1080100000 | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid | |
| GTIN (EAN) | 4008190965143 | | |
| Кол. | 10 ST | | |
| Тип | WSH 6 | Версия | |
| Заказ № | 1080200000 | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid | |
| GTIN (EAN) | 4008190965150 | | |
| Кол. | 10 ST | | |
| Тип | WSH 3/H/N | Версия | |
| Заказ № | 1715970000 | Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid | |
| GTIN (EAN) | 4008190353100 | | |
| Кол. | 10 ST | | |