## Справочный листок технических данных

### **ESO 8 DIN A4 WS**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Изображение аналогичное

### Основные данные для заказа

Версия	Маркировка клемм, Вставные маркировочные
	элементы, 24.5 x 5 mm, белый
Заказ №	<u>1607730000</u>
Тип	ESO 8 DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190206123
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2025-08-31T00:00:00+02:00

# Справочный листок технических данных

Соответствовать





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	24.5 mm	Высота (в дюймах)	0.9646 inch
Ширина	5 mm	Ширина (в дюймах)	0.1968 inch
Масса нетто	10 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	
Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	
Количество на лист	320	
Ширина	5 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	НВ	
Температурный диапазон, макс	80 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Основной материал	Бумага	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = Insert markers	
Температурный диапазон вставки	-4080 °C	

### Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Статус каталога / Изображения


# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **₹**

### **ESO 8 DIN A4 WS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany



### Справочный листок технических данных





#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### WKM для вкладных этикеток



Безгалогенный прозрачный карман для WKM обеспечивает отличную защиту от внешних воздействий. Благодаря прочной фиксации с помощью кабельных стяжек подходит для проводов практически любого сечения.

Предварительно напечатанные шильдики просто вставляются в держатель WKM и фиксируются зажимом. Система маркировки кабелей WKM

- правильное решение для максимальной эффективности маркировки на месте. Преимущества использования маркировки кабелей WKM
- Бумажные и полиэфирные шильдики могут быть напечатаны индивидуально, с помощью обычных офисных принтеров
- Прочная конструкция в сочетании с шильдиками ELS MultiCard гарантирует максимальную защиту от воздействий окружающей среды

ОСНОВНЬ	сновные данные для заказа		
Тип	WKM 8/20	Версия	
Заказ №	<u>1753490000</u>	WKM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 115 mm, 20 x 8 mm,	
GTIN (EAN)	4032248010615	Маркировка для проводов и кабелей, прозрачный	
Кол.	50 ST		

4 Статус каталога / Изображения