



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

#### Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Крышка
Заказ №	<a href="#">1609080000</a>
Тип	ZAD 2/4
GTIN (EAN)	4008190263317
Кол.	20 Штука



## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	11.86 mm	Глубина (дюймов)	0.4669 inch
Высота	24.3 mm	Высота (в дюймах)	0.9567 inch
Ширина	8.94 mm	Ширина (в дюймах)	0.352 inch
Масса нетто	0.55 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50	Температура при длительном использовании, макс.	120

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж
---------------	---------	-----------------------	----------------------------

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	----------------------------

### Параметры системы

Исполнение	втычной
------------	---------

### Размеры

Шаг в мм (P)	5.10 mm
--------------	---------

### Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94	V-0		

### Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		