

Изображение изделия



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Крышка
Заказ №	1609110000
Тип	ZAD 1/4
GTIN (EAN)	4008190190910
Кол.	20 Штука



Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	10.15 mm	Глубина (дюймов)	0.3996 inch
Высота	20.4 mm	Высота (в дюймах)	0.8031 inch
Ширина	5.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.2008 inch
Масса нетто	0.35 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	втычной	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение			

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

Параметры системы

Исполнение	втычной	Требуется концевая пластина	Да
------------	---------	-----------------------------	----

Размеры

Шаг в мм (P)	5.10 mm
--------------	---------

Характеристики материала

Основной материал	Материал Wemid	Цветовой код	желтый
Класс пожаростойкости UL 94 V-0			

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Направление соединения	сверху	Вид соединения	Пружинное соединение
------------------------	--------	----------------	----------------------

Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		