

**WO 76/25 TP**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

Самоклеющиеся полиэстеровые шильдики, которые  
подходят для офисных лазерных принтеров формата  
A4.

**Основные данные для заказа**

Версия	WriteOn, Маркировка проводов и кабелей, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, белый
Заказ №	<a href="#">1609760000</a>
Тип	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008 190008789
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Последняя дата заказа	2026-05-14T00:00:00+02:00

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	76 mm	Ширина (в дюймах)	2.9921 inch
Масса нетто	39 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	70 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.	18 mm
Наружный диаметр провода, мин.	6 mm	Ширина текстового поля	19.05 mm
Высота текстового поля	25.4 mm	Наружный диаметр провода	6 - 18 mm
Сечение соединительного провода	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

**Общие данные**

Клей	Полиакрилат, клейкие	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Количество на лист	60	Вид печати	Чистый
Исполнение	самоклеющийся	Ширина	76 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Да	Основной материал	Пленка виниловая
Напечатанные символы	без	Сертификация по стандарту UL 969	Нет
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C		

**Важное примечание**

Сведения об изделии 1 BAGPACK = 60 PIECES

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		