



Изображение аналогичное

Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата А4.

**Основные данные для заказа**

Версия	WriteOn, Маркировка проводов и кабелей, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, белый
Заказ №	<a href="#">1609760000</a>
Тип	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008190008789
Кол.	1 Штука

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	76 mm	Ширина (в дюймах)	2.9921 inch
Масса нетто	39 g		

## Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	70 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.	18 mm
Наружный диаметр провода, мин.	6 mm	Ширина текстового поля	19.05 mm
Высота текстового поля	25.4 mm	Наружный диаметр провода	6 - 18 mm
Сечение соединительного провода	16 - 70 mm <sup>2</sup>		

## Общие данные

Клей	Полиакрилат, клейкие	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Количество на лист	60	Вид печати	Чистый
Исполнение	самоклеящийся	Ширина	76 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Да	Основной материал	Пленка виниловая
Напечатанные символы	без	Сертификация по стандарту UL 969	Нет
Температурный диапазон вставки	-40..80 °C		

## Важное примечание

Сведения об изделии	1 BAGPACK = 60 PIECES
---------------------	-----------------------

## Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		