

WO 76/25 TP


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Самоклеющиеся полиэстеровые шильдики, которые
подходят для офисных лазерных принтеров формата
A4.

Основные данные для заказа

Версия	WriteOn, Маркировка проводов и кабелей, 6 - 18 mm, 25.4 x 76 mm, белый
Заказ №	1609760000
Тип	WO 76/25 TP
GTIN (EAN)	4008 190008789
Кол.	1 Штука

WO 76/25 TP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	76 mm	Ширина (в дюймах)	2.9921 inch
Масса нетто	39 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения

REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	70 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	18 mm
Наружный диаметр провода, мин.	6 mm	Ширина текстового поля	19.05 mm
Высота текстового поля	25.4 mm	Наружный диаметр провода	6 - 18 mm
Сечение соединительного провода	16 - 70 mm ²		

Общие данные

Клей	Полиакрилат, клейкие	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Количество на лист	60	Вид печати	Чистый
Исполнение	самоклеющийся	Ширина	76 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	белый
Галогены	Да	Основной материал	Пленка виниловая
Напечатанные символы	без	Сертификация по стандарту UL 969	Нет
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C		

Важное примечание

Сведения об изделии 1 BAGPACK = 60 PIECES

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		