

**WO 127/25 TP**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата А4.

**Основные данные для заказа**

Версия	WriteOn, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 32.3 mm, 25 x 127 mm, белый
Заказ №	<a href="#">1609770000</a>
Тип	WO 127/25 TP
GTIN (EAN)	4008190085810
Кол.	1 Штука

**Technical data****Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	25 mm	Высота (в дюймах)	0.9842 inch
Ширина	127 mm	Ширина (в дюймах)	5 inch
Масса нетто	33 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки	-40...80 °C
--------------------------------	-------------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Маркировочные элементы для проводов и кабелей**

Галогены	Да	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	150 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	70 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.	32.3 mm
Наружный диаметр провода, мин.	8 mm	Ширина текстового поля	25.4 mm
Высота текстового поля	25.4 mm	Наружный диаметр провода	8 - 32.3 mm
Сечение соединительного провода	70 - 150 mm <sup>2</sup>		

**Общие данные**

Клей	Полиакрилат, клейкие	Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Вид печати	Чистый	Исполнение	самоклеящийся
Ширина	127 mm	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс..	80 °C	Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый	Галогены	Да
Основной материал	Пленка виниловая	Напечатанные символы	без
Сертификация по стандарту UL 969	Нет	Температурный диапазон вставки	-40...80 °C

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		