

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



ZGB 15 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 15. ZGB 30 представляет собой откидной групповой держатель этикеток. Данный держатель предназначен для установки маркировочных элементов для разъемов Dekafix 5, WS 12/5 или вставных этикеток ESO 7. Информация по вставным этикеткам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка клемм, Маркировка клеммы, 32 x 7 мм, Шаг в мм (P): 5.00 Weidmueller, белый
Заказ №	1611930000
Тип	ZGB 30
GTIN (EAN)	4008 19000225 1
Кол.	20 Штука

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	10.5 mm	Глубина (дюймов)	0.4134 inch
Высота	32 mm	Высота (в дюймах)	1.2598 inch
Ширина	7 mm	Ширина (в дюймах)	0.2756 inch
Масса нетто	0.48 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 5.00 mm

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9		
Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально		
Исполнение	Поворотный		
Ширина	7 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Температурный диапазон, макс..	100 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	белый		
Основной материал	Полиамид 66		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплекующая деталь	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Component part = Terminal marker		
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C		
Установка / Изготовитель	Weidmueller		

Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

ZGB 30

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Прозрачные полосы STR



Основные данные для заказа

Тип	STR 7 F.SCHT 7	Версия	
Заказ №	0515300000	Маркировка клемм, Защитный колпачок, 27 x 6.3 мм, прозрачный	
GTIN (EAN)	4008190182175		
Кол.	20 ST		

Вставные шильдики ESO



Основные данные для заказа

Тип	ESO 7 DIN A4 WS	Версия	
Заказ №	1607720000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 30 x 6.3 мм, белый	
GTIN (EAN)	4008190206116		
Кол.	10 ST		
Тип	ESO 7 DIN A4 GE	Версия	
Заказ №	1634780000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3 мм, желтый	
GTIN (EAN)	4008190273361		
Кол.	10 ST		
Тип	ESO 7 P DIN A4 GE	Версия	
Заказ №	1670400000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3 мм, желтый	
GTIN (EAN)	4008190430726		
Кол.	10 ST		
Тип	ESO 7 P DIN A4 WS	Версия	
Заказ №	1670390000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 27 x 6.3 мм, белый	
GTIN (EAN)	4008190430719		
Кол.	10 ST		