

**CC-H 85/54 SW**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	ClipCard, Аксессуар, 90 x 58 mm, черный
Заказ №	<a href="#">1631640001</a>
Тип	CC-H 85/54 SW
GTIN (EAN)	4008 190465254
Кол.	20 Штука

## CC-H 85/54 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	13 mm	Глубина (дюймов)	0.5118 inch
Высота	90 mm	Высота (в дюймах)	3.5433 inch
Ширина	58 mm	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
Длина	90 mm	Длина (в дюймах)	3.5433 inch
Диаметр	0 mm	Масса нетто	21.3 g

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...100 °C
--------------------------------	--------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	-0.002 kg CO2 eq.	

### Маркировочные элементы для устройств

Диаметр	0 mm	Галогены	Нет
---------	------	----------	-----

### Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	0		
Исполнение	Держатель маркировки		
Ширина	58 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Температурный диапазон, макс..	100 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	черный		
Галогены	Нет		
Длина	90 mm		
Основной материал	Полиамид 66		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование		
Количество маркировочных элементов 1 MultiCard = Accessories на комбинацию			
Температурный диапазон вставки	-40...100 °C		

### Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

## CC-H 85/54 SW

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Natural



Кабельные стяжки CB для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид PA 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

### Основные данные для заказа

Тип	CB 360/4,5 NC	Версия	
Заказ №	<a href="#">1279000000</a>	Соединитель кабеля, 4,5 x 360 мм, Полиамид 66, 220 N	
GTIN (EAN)	4008190031459		
Кол.	4000 ST		
Тип	CB 365/7,5 NC	Версия	
Заказ №	<a href="#">1279100000</a>	Соединитель кабеля, 7,5 x 365 мм, Полиамид 66, 540 N	
GTIN (EAN)	4008190104665		
Кол.	1500 ST		