Справочный листок технических данных


CC-H 85/54 BG



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com








Основные данные для заказа

Версия	ClipCard, Аксессуар, 90 х 58 mm, Темно-беже- вый
Заказ №	<u>1631640003</u>
Тип	CC-H 85/54 BG
GTIN (EAN)	4008190465292
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

RUHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	13 mm	Глубина (дюймов)	0.5118 inch
Высота	90 mm	Высота (в дюймах)	3.5433 inch
Ширина	58 mm	Ширина (в дюймах)	2.2835 inch
Масса нетто	25.15 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	-0.002 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Исполнение	Держатель маркировки		
Ширина	58 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	V-2		
Температурный диапазон, макс	100 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	Темно-бежевый		
Галогены	Нет		
Основной материал	Полиамид 66		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование		
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Accessories		
Температурный диапазон вставки	-40100 °C		

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Natural



Кабельные стяжки СВ для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид РА 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

Основные данные для заказа

Тип	CB 360/4,5 NC	Версия
Заказ №	<u>1279000000</u>	Соединитель кабеля, 4.5 x 360 mm, Полиамид 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Кол.	100 ST	
Тип	CB 365/7,5 NC	Версия
Тип Заказ №	CB 365/7,5 NC 1279100000	Версия Соединитель кабеля, 7.5 x 365 mm, Полиамид 66, 540 N
	, .	·