



Изображение изделия



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Инструмент
Заказ №	1650690000
Тип	ZBW 4
GTIN (EAN)	4008190299361
Кол.	1 Штука



Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	23.75 mm	Глубина (дюймов)	0.935 inch
Высота	147 mm	Высота (в дюймах)	5.7874 inch
Ширина	27.76 mm	Ширина (в дюймах)	1.0929 inch
Масса нетто	14.96 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-40	Температура при длительном использовании, макс.	100

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Проверенное на взрывозащищенность	Нет исполнение
-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------------------

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	----------------------------

Параметры системы

Исполнение	Инструмент
------------	------------

Характеристики материала

Основной материал	ПОМ	Цветовой код	оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94	HB		

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		