

ZBW 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Версия | Z-серия, Инструмент |
| Заказ № | 1650690000 |
| Тип | ZBW 4 |
| GTIN (EAN) | 4008 19029936 1 |
| Кол. | 1 Штука |

ZBW 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 23.75 mm | Глубина (дюймов) | 0.935 inch |
| Высота | 147 mm | Высота (в дюймах) | 5.7874 inch |
| Ширина | 27.76 mm | Ширина (в дюймах) | 1.0929 inch |
| Масса нетто | 14.96 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -40 °C...55 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -40 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 100 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | Проверенное на взрывозащищенность | Нет |
|-----------------------|-------------------------|-----------------------------------|-----|

Общие сведения

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|------------|
| Исполнение | Инструмент |
|------------|------------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|-----|--------------|-----------|
| Основной материал | ПОМ | Цветовой код | оранжевый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | НВ | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000149 | ETIM 9.0 | EC000149 |
| ETIM 10.0 | EC000149 | ECLASS 14.0 | 21-04-50-03 |
| ECLASS 15.0 | 21-04-50-03 | | |