

**ZBW-6****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

**Основные данные для заказа**

Версия	Z-серия, Инструмент
Заказ №	<a href="#">1650700000</a>
Тип	ZBW-6
GTIN (EAN)	4008 190299378
Кол.	1 Штука

## ZBW-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Глубина	23.75 mm	Глубина (дюймов)	0.935 inch
Высота	147 mm	Высота (в дюймах)	5.7874 inch
Ширина	27.76 mm	Ширина (в дюймах)	1.0929 inch
Масса нетто	17.6 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
-----------------------	-------------------------	-----------------------------------	-----

## Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	Инструмент
------------	------------

## Характеристики материала

Основной материал	ПОМ	Цветовой код	оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94	НВ		

## Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		