HDC 32A DODQ 4BO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com









Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность.

Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты IP 65.

Основные данные для заказа

Версия	HDC - корпус, Типоразмер установки: 7, Вид защиты: IP65, во вставленном состоянии, Крышка для нижней части корпуса, Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандарт- ный
Заказ №	<u>1665920000</u>
Тип	HDC 32A DODQ 4BO
GTIN (EAN)	4008190422950
Кол.	1 Штука

HDC 32A DODQ 4BO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации С Е В В US

ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>
Сертификат № (cURus)	E92202

Размеры и массы

Глубина	82 mm	Глубина (дюймов)	3.2283 inch
Высота	17 mm	Высота (в дюймах)	0.6693 inch
Ширина	68 mm	Ширина (в дюймах)	2.6772 inch
Масса нетто	82 g		

Температуры

Предельная температура -40 °С ... 125 °С

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
(имическая стойкость	Вещество	Ацетон
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Масло для сверления
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Дизельное топливо
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Этиловый спирт
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Трансмиссионное масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Гидравлическое масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Хладагент
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Бензин
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Отпотевшее масло
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	Высокосортный бензин
	Химическая устойчивость	Условная стойкость
	Вещество	Вода
	Химическая устойчивость	Стойкость
	Вещество	УФ
	Химическая устойчивость	Нестабильность
	Вещество	Озон
	Химическая устойчивость	Нестабильность

Габаритные размеры

Кабельный вход	Для оснований	Ширина корпуса С	56 mm	
Длина корпуса	82 mm	Высота корпуса В	17 mm	

Дата создания 16.11.2025 10:56:35 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Крышка	Manager	
•	Massaur 2077	
	Момент затяжки	1.2 Nm
Крышка для нижней части корпуса	Исполнение затворной системы	Поперечная скоба для фиксации на нижней части
Стандартный	Типоразмер установки	7
Для оснований	Тип	Крышка
Поперечная скоба	Цвет (RAL)	RAL 7035
7	Подходит для ModuPlug®	Нет
1.2 Nm	Основной материал корпуса	Алюминиевое литье под давлением
Порошковое покрытие	Вид защиты	IP65, во вставленном состоянии
Нет	Материал запорного элемента	Нержавеющая сталь
EC000437	ETIM 7.0	EC000437
EC000437	ETIM 9.0	EC000437
EC000437	ECLASS 9.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 10.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 12.0	27-44-02-02
27-44-02-02	ECLASS 14.0	27-44-02-02
	Корпуса Стандартный Для оснований Поперечная скоба 7 1.2 Nm Порошковое покрытие Нет ЕСО00437 ЕСО00437 ЕСО00437 27-44-02-02 27-44-02-02	Корпуса Стандартный Типоразмер установки Для оснований Тип Поперечная скоба Цвет (RAL) 7 Подходит для ModuPlug® 1.2 Nm Основной материал корпуса Порошковое покрытие Вид защиты Нет Материал запорного элемента EC000437 ETIM 7.0 EC000437 ECLASS 9.0 27-44-02-02 ECLASS 10.0 27-44-02-02 ECLASS 12.0

27-44-02-02

ECLASS 15.0

Weidmüller **3**


HDC 32A DODQ 4BO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



HDC 32A DODQ 4BO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Проходной корпус



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

Основные данные для заказа

	Hamilton Hamiltonian	
Тип	HDC 32A ABU	Версия
Заказ №	<u>1665860000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 7, Вид защиты: IP65,
GTIN (EAN)	4008190871253	во вставленном состоянии, Корпус для настенного монтажа,
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный

Корпус цоколя



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC. Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие. Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Kopпyca Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты ІР 65.

HDC 32A DODQ 4BO



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	HDC 32A SBU 1M25G	Версия	
Заказ №	<u>1903870000</u>	НDC - корпус, Типоразмер установки: 7, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4032248586110	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,	
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
		Типоразмер кабельных вводов: М 25	
Тип	HDC 32A SBU 1PG29G	Версия	
Заказ №	<u>1666010000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 7, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4008190423049	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,	
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
		Типоразмер кабельных вводов: PG 29	
Тип	HDC 32A SBU 2M25G	Версия	
Заказ №	<u>1788040000</u>	НDC - корпус, Типоразмер установки: 7, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4032248205486	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,	
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
		Типоразмер кабельных вводов: М 25	
Тип	HDC 32A SBU 2PG21G	Версия	
Заказ №	<u>1665980000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 7, Вид защиты: IP65, во	
GTIN (EAN)	4008190423018	вставленном состоянии, Корпус для монтажа на основаниях,	
Кол.	1 ST	Поперечная скоба для фиксации на нижней части, Стандартный,	
		Типоразмер кабельных вводов: PG 21	

Корпус соединения



Специальный отлитый под давлением сплав и многослойное уплотнение поверхности обеспечивают комплексную защиту корпусов HDC.

Высокотехнологичная конструкция системы блокировки изготовлена из нержавеющей стали. Это гарантирует длительный срок эксплуатации, высокую устойчивость к коррозии и ударопрочность. Система блокировки корпуса обспечивает комплексную безопасность. Наша уникальная запатентованная система пружинных соединений обеспечивает надежную блокировку корпуса с помощью предохранительного зажима и предотвращает случайное открытие.

Лазерная маркировка обеспечивает несложную и быструю идентификацию. Каждый корпус снабжен перманентной этикеткой, нанесенной с помощью лазерной системы маркировки, что позволяет быстро определить товар и выполнить его позиционирование. Корпуса Weidmüller RockStar® IP 65 / NEMA тип 4X ваш оптимальный выбор для промышленнных корпусов с классом защиты IP 65.

Основные данные для заказа

Тип	HDC 32A KBU 1M25G	Версия
Заказ №	<u>1788080000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 7, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248205523	вставленном состоянии, Корпус для соединений, Поперечная
Кол.	1 ST	скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер
		кабельных вводов: М 25



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC 32A DODQ 4BO

Аксессуары

Тип	HDC 32A KBU 1M32G	Версия
Заказ №	<u>1788070000</u>	HDC - корпус, Типоразмер установки: 7, Вид защиты: IP65, во
GTIN (EAN)	4032248205516	вставленном состоянии, Корпус для соединений, Поперечная
Кол.	1 ST	скоба для фиксации на нижней части, Стандартный, Типоразмер
		кабельных вводов: М 32