

ZBWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Z-серия, Инструмент
Заказ №	1669630000
Тип	ZBWW
GTIN (EAN)	4008 190429 119
Кол.	1 Штука

ZBWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	23.75 mm	Глубина (дюймов)	0.935 inch
Высота	140.18 mm	Высота (в дюймах)	5.5189 inch
Ширина	27.76 mm	Ширина (в дюймах)	1.0929 inch
Масса нетто	17.44 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-40 °C...55 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-40 °C	Температура при длительном использовании, макс.	100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Проверенное на взрывозащищенность Нет
исполнение

Параметры системы

Исполнение	Инструмент
------------	------------

Характеристики материала

Основной материал	ПОМ	Цветовой код	оранжевый
Класс пожаростойкости UL 94	HB		

Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		