

**ESO 5 P DIN A4 WS**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**Основные данные для заказа**

Версия	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 40 x 16.5 mm, белый
Заказ №	<a href="#">1670370000</a>
Тип	ESO 5 P DIN A4 WS
GTIN (EAN)	4008190430696
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Эта артикул в перспективе будет недоступен.
Доступно до	2026-01-31T00:00:00+01:00
Альтернативный продукт	<a href="#">ELS 16/40 MM WS</a>

## ESO 5 P DIN A4 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	16.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.6496 inch
Масса нетто	13.5 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально
Количество на лист	60
Ширина	16.5 mm
Класс пожаростойкости UL 94	HB
Температурный диапазон, макс..	80 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый
Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки Лист с этикетками
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = Insert markers
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C

### Классификации

ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

**ESO 5 P DIN A4 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## ESO 5 P DIN A4 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### WKM для вкладных этикеток



Безгалогенный прозрачный карман для WKM обеспечивает отличную защиту от внешних воздействий. Благодаря прочной фиксации с помощью кабельных стяжек подходит для проводов практически любого сечения.

Предварительно напечатанные шильдики просто вставляются в держатель WKM и фиксируются зажимом. Система маркировки кабелей WKM – правильное решение для максимальной эффективности маркировки на месте. Преимущества использования маркировки кабелей WKM

- Бумажные и полиэфирные шильдики могут быть напечатаны индивидуально, с помощью обычных офисных принтеров
- Прочная конструкция в сочетании с шильдиками ELS MultiCard гарантирует максимальную защиту от воздействий окружающей среды

### Основные данные для заказа

Тип	WKM 18/43	Версия	
Заказ №	<a href="#">1610700000</a>	WKM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 115 мм, 43 x 18 мм,	
GTIN (EAN)	4008190204488	Маркировка для проводов и кабелей, прозрачный	
Кол.	50 ST		