Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Основные данные для заказа

ESO 5 P DIN A4 WS

Версия	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 40 x 16.5 mm, белый	
Заказ №	<u>1670370000</u>	
Тип	ESO 5 P DIN A4 WS	
GTIN (EAN)	4008190430696	
Кол.	10 Штука	

Справочный листок технических данных

Соответствовать

Weidmüller **X**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

ESO 5 P DIN A4 WS

Технические данные

Ce	пти	ψ	каты

ROHS

Размеры и массы			
Глубина	1 mm	Глубина (дюймов)	0.0394 inch
Высота	40 mm	Высота (в дюймах)	1.5748 inch
Ширина	16.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.6496 inch
Масса нетто	13.5 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	
Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	
Количество на лист	60	
Ширина	16.5 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	НВ	
Температурный диапазон, макс	2° 08	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	в Вид поставки	Лист с этикетками
Количество маркировочных элементов на комбинацию	3 1 Label sheet = Insert markers	
Температурный диапазон вставки	-4080 °C	

Классификации

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ETIM 10.0	EC000761	ECLASS 9.0	27-14-11-37
ECLASS 9.1	27-14-11-37	ECLASS 10.0	27-14-11-37
ECLASS 11.0	27-28-11-01	ECLASS 12.0	27-28-11-01
ECLASS 13.0	27-28-11-01	ECLASS 14.0	27-28-11-01
ECLASS 15.0	27-28-11-01		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹**

ESO 5 P DIN A4 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Справочный листок технических данных

ESO 5 P DIN A4 WS



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

WKM для вкладных этикеток



Безгалогенный прозрачный карман для WKM обеспечивает отличную защиту от внешних воздействий. Благодаря прочной фиксации с помощью кабельных стяжек подходит для проводов практически любого сечения.

Предварительно напечатанные шильдики просто вставляются в держатель WKM и фиксируются зажимом. Система маркировки кабелей WKM

- правильное решение для максимальной эффективности маркировки на месте. Преимущества использования маркировки кабелей WKM
- Бумажные и полиэфирные шильдики могут быть напечатаны индивидуально, с помощью обычных офисных принтеров
- Прочная конструкция в сочетании с шильдиками ELS MultiCard гарантирует максимальную защиту от воздействий окружающей среды

Основные данные для заказа

Основные данные для заказа			
Тип	WKM 18/43	Версия	
Заказ №	<u>1610700000</u>	WKM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 115 mm, 43 x 18 mm,	
GTIN (EAN)	4008190204488	Маркировка для проводов и кабелей, прозрачный	
Кол.	50 ST		

Статус каталога / Изображения