Справочный листок технических данных

CC-H 85/27 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Аксессуар, 90 х 31
	mm, черный
Заказ №	<u>1675130001</u>
Тип	CC-H 85/27 SW
GTIN (EAN)	4008190454210
Кол.	40 Штука

Справочный листок технических данных

CC-H 85/27 SW



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Глубина	13 mm	Глубина (дюймов)	0.5118 inch
Высота	90 mm	Высота (в дюймах)	3.5433 inch
Ширина	31 mm	Ширина (в дюймах)	1.2205 inch
Масса нетто	11.48 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения	
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	-0.001 kg CO2 eq.

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Клейкая лента, двусторонняя	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	0	
Исполнение	Держатель маркировки	
Ширина	31 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	
Температурный диапазон, макс	100 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	черный	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полиамид 66	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard
Рекомендованные отрасли промышленности	Производственное оборудование	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Accessories	
Температурный диапазон вставки	-40100 °C	

Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Natural



Кабельные стяжки СВ для крепления кабелей и маркировочных элементов.

- В частности, они подходят для крепления кабельных маркировочных элементов CLI M, SFX, WKM и WKS.
- Соответствие стандарту IEC 62275: 2006.
- Стойкий к образованию трещин полиамид РА 6.6 с классом горючести V2 по стандарту UL-94.

Основные данные для заказа

Тип	CB 360/4,5 NC	Версия
Заказ №	<u>1279000000</u>	Соединитель кабеля, 4.5 x 360 mm, Полиамид 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190031459	
Кол.	100 ST	
Тип	CB 365/7,5 NC	Версия
Тип Заказ №	CB 365/7,5 NC 1279100000	Версия Соединитель кабеля, 7.5 x 365 mm, Полиамид 66, 540 N
	, .	