

KLBUЕ 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана, Сталь
Заказ №	1675350000
Тип	KLBUЕ 2X2-6
GTIN (EAN)	4008 190450083
Кол.	10 Штука

KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	24 mm	Глубина (дюймов)	0.9449 inch
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch
Масса нетто	9.9 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.039 kg CO2 eq.	

Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Шина
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Да		

Общие сведения

Указание по установке	Шина	Укомплектованная монтажная рейка	Шина
-----------------------	------	----------------------------------	------

Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	Шина		

Размеры

Шаг в мм (P)	15.00 mm
--------------	----------

Расчетные данные

Расчетное сечение	6 mm ²
-------------------	-------------------

Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
Класс пожаростойкости UL 94	None		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции	18 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	2	Диаметр кабеля, макс.	6 mm

KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Диаметр кабеля, мин.	2 mm	Сечение подключаемого провода, скрученный, макс.	6 mm ²
Сечение подключаемого провода, скрученный, мин.	2 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE 2X2-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Шины



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия	
Заказ №	0348900000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:	
GTIN (EAN)	4008190024802	3 мм, Медь	
Кол.	25 М		

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Тип	WSH 1	Версия	
Заказ №	1068700000	Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30	
GTIN (EAN)	4008190118389		
Кол.	10 ST		
Тип	WSH 5	Версия	
Заказ №	1080100000	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965143		
Кол.	10 ST		
Тип	WSH 6	Версия	
Заказ №	1080200000	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965150		
Кол.	10 ST		
Тип	WSH 3/H/N	Версия	
Заказ №	1715970000	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid	
GTIN (EAN)	4008190353100		
Кол.	10 ST		