Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

Основные данные для заказа

Зажимная скоба, Зажимная скоба для присоеди-
нения экрана, Сталь
<u>1675350000</u>
KLBUE 2X2-6
4008190450083
10 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты	_		
ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			,
Глубина	24 mm	Глубина (дюймов)	0.9449 inch
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch
Масса нетто	9.9 g	(5 A.s	0.0000
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C
Температура при длительном	-60 °C	Температура окружающей среды	130 °C
использовании, мин.		использовании, макс.	100 0
Экологическое соответствие	э изделия		'
0 0 110			
Cостояние соответствия RoHS REACH SVHC	Соответствует без исключе	ния	
	Heт SVHC выше 0,1 wt%	0.020 lan 002 an	
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.039 kg CO2 eq.	
Дополнительные технически	ие данные		
Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Шина
Проверенное на взрывозащищенност исполнение	ъ Да		
Общие сведения			
V.			
Указание по установке	Шина	Укомплектованная монтажная рейка	Шина
Параметры системы			
Исполнение	для подсоединения	Требуется концевая пластина	Нет
·	экрана		
Укомплектованная монтажная рейка	Шина		
Размеры			
Шаг в мм (Р)	15.00 mm		
Расчетные данные			
Расчетное сечение	6 mm²		
Характеристики материала			
Основной материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
Класс пожаростойкости UL 94	None		
Зажимаемые провода (расче	етное соединение)		
	40		
Длина зачистки изоляции	18 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	2	Диаметр кабеля, макс.	6 mm

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

3

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Диаметр кабеля, мин.	2 mm	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	6 mm²
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	2 mm ²		

Классификации

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 9.0	27-14-11-50
ECLASS 9.1	27-14-11-50	ECLASS 10.0	27-14-11-50
ECLASS 11.0	27-14-11-50	ECLASS 12.0	27-14-11-50
ECLASS 13.0	27-25-01-20	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

Справочный листок технических данных

KLBUE 2X2-6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Шины



Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

Основные данные для заказа

Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия
Заказ №	0348900000	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 mm, Глубина:
GTIN (EAN)	4008190024802	3 mm, Медь
Кол.	25 M	

Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Тип	WSH 1	Версия
Заказ №	<u>1068700000</u>	Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Кол.	10 ST	
Тип	WSH 5	Версия
Заказ №	1080100000	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Кол.	10 ST	
Тип	WSH 6	Версия
Тип Заказ №	WSH 6 1080200000	Версия Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
Заказ №	1080200000	
Заказ № GTIN (EAN)	1080200000 4008190965150	
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1080200000 4008190965150 10 ST	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
Заказ № GTIN (EAN) Кол.	1080200000 4008190965150 10 ST WSH 3/H/N	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid Версия

Статус каталога / Изображения