

**KLBUЕ 2X2-6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

**Основные данные для заказа**

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана, Сталь
Заказ №	<a href="#">1675350000</a>
Тип	KLBUЕ 2X2-6
GTIN (EAN)	4008 190450083
Кол.	10 Штука

## KLBUE 2X2-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	24 mm	Глубина (дюймов)	0.9449 inch
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	15 mm	Ширина (в дюймах)	0.5906 inch
Масса нетто	9.9 g		

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.039 kg CO2 eq.	

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Шина
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Да		

### Общие сведения

Указание по установке	Шина	Укомплектованная монтажная рейка	Шина
-----------------------	------	----------------------------------	------

### Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	Шина		

### Размеры

Шаг в мм (P)	15.00 mm
--------------	----------

### Расчетные данные

Расчетное сечение	6 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------

### Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
Класс пожаростойкости UL 94	None		

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции	18 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	2	Диаметр кабеля, макс.	6 mm

## KLBUE 2X2-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

Диаметр кабеля, мин.	2 mm	Сечение подключаемого провода, скрученный, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, скрученный, мин.	2 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE 2X2-6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Шины




Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

### Основные данные для заказа

Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия	
Заказ №	<a href="#">0348900000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:	
GTIN (EAN)	4008190024802	3 мм, Медь	
Кол.	25 M		

### Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

### Основные данные для заказа

Тип	WSH 1	Версия	
Заказ №	<a href="#">1068700000</a>	Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30	
GTIN (EAN)	4008190118389		
Кол.	10 ST		
Тип	WSH 5	Версия	
Заказ №	<a href="#">1080100000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965143		
Кол.	10 ST		
Тип	WSH 6	Версия	
Заказ №	<a href="#">1080200000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965150		
Кол.	10 ST		
Тип	WSH 3/H/N	Версия	
Заказ №	<a href="#">1715970000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid	
GTIN (EAN)	4008190353100		
Кол.	10 ST		