Справочный листок технических данных

HDC-CM-3SCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Универсальность и гибкость - такие характеристики обеспечивают модули системы ConCept. В зависимости от применения вы можете из множества модулей выбрать то, что вам нужно. Модули отличаются электронными характеристиками, а также технологией соединения проводов. Постоянно увеличивающееся количество модулей составляет базу для множества комбинаций.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCept
Заказ №	1682080000
Тип	HDC-CM-3SCM
GTIN (EAN)	4008190473808
Кол.	10 Штука

Справочный листок технических данных

HDC-CM-3SCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации	
ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Длина	34 mm	Длина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	7.4 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный

Габаритные размеры

Длина цоколя	34 mm	Высота вилки	11.4 mm

Общие данные

Количество полюсов	3	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Объемное сопротивление	5,00 мОм	Цветовой код	черный
Сопротивление изоляции	1011 Ω	Тип	Штекер
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Серия	Модуль ConCept	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	630 V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV	Расчетный ток (DIN EN 61984)	40 A
Не содержит галогенов	false	Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE	Обжимное соединение

Исполнение

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 7	Объемное сопротивление	5,00 мОм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm²

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Справочный листок технических данных

HDC-CM-3SCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты CM3



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC-C-M3-SM4.0AG	Версия
Заказ №	1682260000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190473990	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый,
Кол.	100 ST	Сплав медный
Тип	HDC-C-M3-BM4.0AG	Версия
Заказ №	1682270000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Гнездо,
GTIN (EAN)	4008190474003	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый,
Кол.	100 ST	Сплав медный
Тип	HDC-C-M3-SM6.0AG	Версия
Заказ №	1682280000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190474010	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый,
Кол.	100 ST	Сплав медный
Тип	HDC-C-M3-BM6.0AG	Версия
Заказ №	1682290000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Гнездо,
GTIN (EAN)	4008190474027	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый,
Кол.	100 ST	Сплав медный
Тип	HDC-C-M3-SM10.0AG	Версия
Заказ №	1682300000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190474034	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 10, круглый,
Кол.	100 ST	Сплав медный
Тип	HDC-C-M3-BM10.0AG	Версия
Заказ №	1682310000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Гнездо,
GTIN (EAN)	4008190474041	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 10, круглый,
Кол.	100 ST	Сплав медный

Экстрактор модулей



Weidmüller предлагает широкий ассортимент обжимных инструментов, экстракторов контактов и инструментов для работы с оптоволокном.

Справочный листок технических данных

HDC-CM-3SCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Основные данные для заказа

Тип	HDC-DW-M0D	Версия
Заказ №	1688200000	Прочий инструмент, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4008190857189	
Кол.	1 ST	

Обжимные контакты CM3



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC-C-M3-BM2.5AG	Версия
Заказ №	1698150000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Гнездо,
GTIN (EAN)	4008190885069	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,
Кол.	100 ST	круглый, Сплав медный
Тип	HDC-C-M3-BM1.5AG	Версия
Заказ №	1698130000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Гнездо,
GTIN (EAN)	4008190885045	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5,
Кол.	100 ST	круглый, Сплав медный
Тип	HDC-C-M3-SM1.5AG	Версия
Заказ №	1698120000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190885038	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5,
Кол.	100 ST	круглый, Сплав медный
Тип	HDC-C-M3-SM2.5AG	Версия
Заказ №	1698140000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190885052	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,
Кол.	100 ST	круглый, Сплав медный