

HDC-CM-3BCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Универсальность и гибкость - такие характеристики обеспечивают модули системы ConSept. В зависимости от применения вы можете из множества модулей выбрать то, что вам нужно. Модули отличаются электронными характеристиками, а также технологией соединения проводов. Постоянно увеличивающееся количество модулей составляет базу для множества комбинаций.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Заказ №	1682090000
Тип	HDC-CM-3BCM
GTIN (EAN)	4008190473839
Кол.	10 Штука

HDC-CM-3BCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Длина	34 mm	Длина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	9.68 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Пневматические модули ConSept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
-----------------------------	-----	--------------	--------

Габаритные размеры

Длина цоколя	34 mm	Высота розетки	11.4 mm
--------------	-------	----------------	---------

Общие данные

Количество полюсов	3	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Объемное сопротивление	5,00 МОм	Цветовой код	черный
Сопротивление изоляции	1011 Ω	Тип	Гнездо
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Серия	Модуль ConSept	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	630 V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	8 kV	Расчетный ток (DIN EN 61984)	40 A
Не содержит галогенов	false	Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Обжимное соединение

Исполнение

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 7	Объемное сопротивление	5,00 МОм
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	1.5 mm ²

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Аксессуары

Экстрактор модулей



Weidmüller предлагает широкий ассортимент обжимных инструментов, экстракторов контактов и инструментов для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	HDC-DW-MOD	Версия	
Заказ №	1688200000	Прочий инструмент, Экстрактор контактов	
GTIN (EAN)	4008190857189		
Кол.	1 ST		