

HDC-CM-20BCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Универсальность и гибкость - такие характеристики обеспечивают модули системы ConSept. В зависимости от применения вы можете из множества модулей выбрать то, что вам нужно. Модули отличаются электронными характеристиками, а также технологией соединения проводов. Постоянно увеличивающееся количество модулей составляет базу для множества комбинаций.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Заказ №	1682170000
Тип	HDC-CM-20BCG
GTIN (EAN)	4008190473907
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Длина	34 mm	Длина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	8 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Пневматические модули ConSept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	черный
-----------------------------	-----	--------------	--------

Габаритные размеры

Длина цоколя	34 mm	Высота розетки	11.4 mm
--------------	-------	----------------	---------

Общие данные

Количество полюсов	20	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Объемное сопротивление	≤4 mΩ	Цветовой код	черный
Сопротивление изоляции	1012 Ω	Тип	Гнездо
Категория перенапряжения	III	Степень загрязнения	3
Основной материал	Сплав медный	Серия	Модуль ConSept
Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	100 V	Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	1.5 kV
Расчетный ток (DIN EN 61984)	4 A	Не содержит галогенов	false
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да		

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Обжимное соединение

Исполнение

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 20	Объемное сопротивление	≤4 mΩ
Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.52 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.08 mm ²
Основной материал	Сплав медный		

Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-CM-20BCG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

штампованный



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU	Версия
Заказ №	1682420000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 20, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190859930	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.2,
Кол.	500 ST	штампованный, Сплав медный
Тип	HDC-C-M20-BCG0.08-0.2AU	Версия
Заказ №	1682430000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 20, Гнездо,
GTIN (EAN)	4008190859954	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.2,
Кол.	500 ST	штампованный, Сплав медный
Тип	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU	Версия
Заказ №	1682440000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 20, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190859947	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.52,
Кол.	500 ST	штампованный, Сплав медный
Тип	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU	Версия
Заказ №	1682450000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 20, Гнездо,
GTIN (EAN)	4008190859961	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.52,
Кол.	500 ST	штампованный, Сплав медный

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL CM 20	Версия
Заказ №	1866740000	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437061	
Кол.	1 ST	