



Рамки модульной системы ConCept позволяют закрепить модули

ConCept. Эти рамки рассчитаны на типоразмеры 3, 4, 6 и 8 и, следовательно, помещаются в соответствующих корпусах этих типоразмеров.

Рамки позволяют крепить от 2 до 7 модулей и позволяют индивидуальную сборку соединительного разъема пользователем.

В качестве базового исполнения доступны прочные цельные рамки, по выбору - из поликарбоната или цинкового литья под давлением.

Совместимы друг с другом только рамки одного типоразмера и из одного материала.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCept
Заказ №	1682190000
Тип	HDC-CR6-2B
GTIN (EAN)	4008190473921
Кол.	5 Штука



HDC-CR6-2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



RoHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	51 mm	Глубина (дюймов)	2.0079 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	34 mm	Ширина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	35.4 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Пневматические модули ConSept

Цветовой код	черный
--------------	--------

Габаритные размеры

Ширина	34 mm	Длина цоколя	51 mm
Высота розетки	35 mm		

Общие данные

Типоразмер установки	3	Цветовой код	черный
Тип	Гнездо	Основной материал	Полиамид, армированный стекловолокном
Серия	Модуль ConSept	Не содержит галогенов	false
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да	BG	3

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE	Винтовое соединение	Момент затяжки, макс., соединение PE	1.5 Nm
Момент затяжки, мин., соединение PE	1.2 Nm		

Исполнение

Типоразмер установки	3	Основной материал	Полиамид, армированный стекловолокном
BG	3		

Классификации

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		



HDC-CR6-2B

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Экстрактор модулей




Weidmüller предлагает широкий ассортимент обжимных инструментов, экстракторов контактов и инструментов для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	HDC-DW-MOD	Версия
Заказ №	1688200000	Прочий инструмент, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4008190857189	
Кол.	1 ST	

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDIS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	9008390000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056354	
Кол.	1 ST	
Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	9008330000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056286	
Кол.	1 ST	
Тип	SDIS 0.8X4.0X100	Версия
Заказ №	9008400000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056361	
Кол.	1 ST	
Тип	SDS 0.8X4.0X100	Версия
Заказ №	9008340000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056293	
Кол.	1 ST	



HDC-CR6-2B


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidrive



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive,
SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, выходной
присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ,
острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка
SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDIK PZ1	Версия
Заказ №	9008900000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248266685	
Кол.	1 ST	

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive,
SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной
присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ,
острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка
SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDK PZ1	Версия
Заказ №	9008530000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056521	
Кол.	1 ST	