
# Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

### Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, СМ 3, Гнездо, Поперечное сечение соединитель- ного провода, макс.: 4, круглый, Сплав медный
Заказ №	<u>1682270000</u>
Тип	HDC-C-M3-BM4.0AG
GTIN (EAN)	4008190474003
Кол.	100 Штука

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

Допуски к эксплуатации		
ROHS	Соответствовать	
UL File Number Search	<u>Сайт UL</u>	
Сертификат № (cURus)	E92202	

### Размеры и массы

Диаметр	6.1 mm	Масса нетто	2.9 g

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если	6c
применимо/известно)	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

### Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	3.6 mm	Длина снятия изоляции Измерительное соединение	10 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Исполнение вставки	CM 3
Объемное сопротивление	≤1 mΩ	Поперечное сечение соединительного	4 mm <sup>2</sup>
		провода, макс.	
Поверхность	Серебро	Тип	Гнездо
Основной материал	Сплав медный	Способ изготовления	круглый
Сечение соединительного провода	4 mm²	Материал контакта	Сплав медный

### Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных

Weidmüller **₹** 


HDC-C-M3-BM4.0AG

Изображения

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG** Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com	

## Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Аксессуары

### **Crimping tools**

Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

#### Основные данные для заказа

Тип	CTIN CM 1.6/2.5	Версия
Заказ №	9205430000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248733446	0.14mm², 6mm², Обжим с 4 выемками
Кол.	1 ST	
Тип	CTX CM 3.6	Версия
Заказ №	9018480000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190884581	4mm², 10mm², W-обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTIN CM 3.6	Версия
Заказ №	9205440000	Обжимной инструмент для контактов, 1.5mm², 10mm², Обжим с 4
GTIN (EAN)	4032248734146	выемками
Кол.	1 ST	

### Инструменты для извлечения контактов

Komпaния Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

### Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL CM 3	Версия
Заказ №	<u>1866710000</u>	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437030	
Кол.	1 ST	

Статус каталога / Изображения