

HDC-C-M3-SM6.0AG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Штекер, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 6, круглый, Сплав медный
Заказ №	1682280000
Тип	HDC-C-M3-SM6.0AG
GTIN (EAN)	4008190474010
Кол.	100 Штука

HDC-C-M3-SM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	Сайт UL
Сертификат № (cURus)	E92202

Размеры и массы

Диаметр	6.1 mm	Масса нетто	3.52 g
---------	--------	-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6с
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	3.6 mm	Длина снятия изоляции	10 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Измерительное соединение	
Объемное сопротивление	≤1 mΩ	Исполнение вставки	CM 3
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	6 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm ²
Циклы коммутации	≥ 500	Поверхность	Серебро
Основной материал	Сплав медный	Тип	Штекер
Сечение соединительного провода	6 - 6 mm ²	Способ изготовления	круглый
		Материал контакта	Сплав медный

Классификации


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M3-SM6.0AG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm



HDC-C-M3-SM6.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	CTIN CM 1.6/2.5	Версия
Заказ №	9205430000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4032248733446	0.14mm ² , 6mm ² , Обжим с 4 выемками
Кол.	1 ST	
Тип	CTX CM 3.6	Версия
Заказ №	9018480000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190884581	4mm ² , 10mm ² , W-обжим
Кол.	1 ST	
Тип	CTIN CM 3.6	Версия
Заказ №	9205440000	Обжимной инструмент для контактов, 1.5mm ² , 10mm ² , Обжим с 4
GTIN (EAN)	4032248734146	выемками
Кол.	1 ST	

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL CM 3	Версия
Заказ №	1866710000	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437030	
Кол.	1 ST	