

**HDC-C-M3-BM10.0AG**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 3, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 10, круглый, Сплав медный
Заказ №	<a href="#">1682310000</a>
Тип	HDC-C-M3-BM10.0AG
GTIN (EAN)	4008190474041
Кол.	100 Штука

**HDC-C-M3-BM10.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	<a href="#">Сайт UL</a>
Сертификат № (cURus)	E92202

**Размеры и массы**

Диаметр	6.1 mm	Масса нетто	3.08 g
---------	--------	-------------	--------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

**Общие данные**

Диаметр контакта, вилка Ø	3.6 mm	Длина снятия изоляции	10 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Измерительное соединение	
Объемное сопротивление	≤1 mΩ	Исполнение вставки	CM 3
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	10 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	10 mm <sup>2</sup>
Циклы коммутации	≥ 500	Поверхность	Серебро
Основной материал	Сплав медный	Тип	Гнездо
Сечение соединительного провода	10 - 10 mm <sup>2</sup>	Способ изготовления	круглый
		Материал контакта	Сплав медный

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC-C-M3-BM10.0AG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm <sup>2</sup>	AWG 16	10 mm
2,50 mm <sup>2</sup>	AWG 14	10 mm
4,00 mm <sup>2</sup>	AWG 12	10 mm
6,00 mm <sup>2</sup>	AWG 10	10 mm
10,00 mm <sup>2</sup>	AWG 7	10 mm



## HDC-C-M3-BM10.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Crimping tools



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

### Основные данные для заказа

Тип	CTX CM 3.6	Версия	
Заказ №	<a href="#">9018480000</a>	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,	
GTIN (EAN)	4008190884581	4mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , W-обжим	
Кол.	1 ST		
Тип	CTIN CM 3.6	Версия	
Заказ №	<a href="#">9205440000</a>	Обжимной инструмент для контактов, 1,5mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Обжим с 4	
GTIN (EAN)	4032248734146	выемками	
Кол.	1 ST		

### Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

### Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL CM 3	Версия	
Заказ №	<a href="#">1866710000</a>	Инструменты, Экстрактор контактов	
GTIN (EAN)	4032248437030		
Кол.	1 ST		