

HDC-C-M5-BM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 5, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый, Сплав медный |
| Заказ № | 1682410000 |
| Тип | HDC-C-M5-BM4.0AG |
| GTIN (EAN) | 4008190474140 |
| Кол. | 100 Штука |

HDC-C-M5-BM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|---------|--------|-------------|-------|
| Диаметр | 4.1 mm | Масса нетто | 1.2 g |
|---------|--------|-------------|-------|

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40 |

Общие данные

| | | | |
|---|-----------------------|--|-------------------|
| Диаметр контакта, вилка Ø | 2.5 mm | Длина снятия изоляции Измерительное соединение | 7.5 mm |
| Вид соединения | Обжимное соединение | Исполнение вставки | CM 5 |
| Объемное сопротивление | ≤2 mΩ | Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 4 mm ² |
| Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 4 mm ² | Поверхность | Серебро |
| Циклы коммутации | ≥ 500 | Тип | Гнездо |
| Основной материал | Сплав медный | Способ изготовления | круглый |
| Сечение соединительного провода | 4 - 4 mm ² | Материал контакта | Сплав медный |

Классификации


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000796 | ETIM 9.0 | EC000796 |
| ETIM 10.0 | EC000796 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-04 | | |

HDC-C-M5-BM4.0AG


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения



| Leiterquerschnitt | Abisolierlänge | |
|-----------------------------|----------------|------|
| 0,75 - 1,00 mm ² | AWG 18 | 8 mm |
| 1,50 mm ² | AWG 16 | 8 mm |
| 2,50 mm ² | AWG 14 | 8 mm |
| 4,00 mm ² | AWG 12 | 8 mm |



HDC-C-M5-BM4.0AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Crimping tools



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | CTX CM 1.6/2.5 | Версия |
| Заказ № | 9018490000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4008190884598 | 0.14mm ² , 4mm ² , W-обжим |
| Кол. | 1 ST | |
| Тип | CTIN CM 1.6/2.5 | Версия |
| Заказ № | 9205430000 | Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов, |
| GTIN (EAN) | 4032248733446 | 0.14mm ² , 6mm ² , Обжим с 4 выемками |
| Кол. | 1 ST | |

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Тип | REMOVAL TOOL CM 5 | Версия |
| Заказ № | 1866720000 | Инструменты, Экстрактор контактов |
| GTIN (EAN) | 4032248437047 | |
| Кол. | 1 ST | |