

**HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

**Основные данные для заказа**

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 20, Штекер, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.2, штампованный, Сплав медный
Заказ №	<a href="#">1682420000</a>
Тип	HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU
GTIN (EAN)	4008190859930
Кол.	500 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Масса нетто	0.2 g
-------------	-------

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Диаметр контакта, вилка Ø	1 mm	Длина снятия изоляции	2.5 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Измерительное соединение	
Объемное сопротивление	≤5 mΩ	Исполнение вставки	CM 20
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.08 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.2 mm <sup>2</sup>
Циклы коммутации	≥ 500	Поверхность	Золото
Основной материал	Сплав медный	Тип	Штекер
Сечение соединительного провода	0.08 - 0.2 mm <sup>2</sup>	Способ изготовления	штампованный
		Материал контакта	Сплав медный

**Классификации**


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

**HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



Leiterquerschnitt      Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm<sup>2</sup> AWG 28-24    2,5+0,5 mm  
0,20 - 0,52 mm<sup>2</sup> AWG 24-20    2,5+0,5 mm



**HDC-C-M20-SCG0.08-0.2AU**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

### Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008330000</a>	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Кол.	1 ST		