

Справочный листок технических данных

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, СМ 20, Штекер, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.52, штампованный, Сплав медный
Заказ №	1682440000
Тип	HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859947
Кол.	500 Штука

HDC-C-M20-SCG0.2-0.52AU

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Масса нетто	0.23 g
-------------	--------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%


Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	1 mm	Длина снятия изоляции	2.5 mm
Измерительное соединение		Исполнение вставки	CM 20
Объемное сопротивление	≤5 mΩ	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.52 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.		Поверхность	Золото
Циклы коммутации	≥ 500	Тип	Штекер
Основной материал	Сплав медный	Способ изготовления	штампованный
Сечение соединительного провода	0.2 - 0.52 mm ²	Материал контакта	Сплав медный


Классификации

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Изображения




Leiterquerschnitt




Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm² AWG 28-24 2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm² AWG 24-20 2,5+0,5 mm



Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия
Заказ №	9008330000	Отвертка, Отвертка
GTIN (EAN)	4032248056286	
Кол.	1 ST	