Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, СМ 20, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.52, штампованный, Сплав медный
Заказ №	<u>1682450000</u>
Тип	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859961
Кол.	500 Штука

Справочный листок технических

данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Технические данные

Ce	рти	фи	кат	ы

ROHS	Соответствовать	
Размеры и массы		
	· ·	
Масса нетто	0.23 g	

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	1 mm	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 24
Длина снятия изоляции Измерительное соединение	2.5 mm	Вид соединения	Обжимное соединение
Исполнение вставки	CM 20	Объемное сопротивление	≤5 mΩ
Поперечное сечение соединительного 0.52 mm ² провода, макс.		Поперечное сечение соединительного 0.2 mm ² провода, мин.	
Поверхность	Золото	Тип	Гнездо
Основной материал	Сплав медный	Способ изготовления	штампованный
Сечение соединительного провода	0.2 - 0.52 mm ²	Материал контакта	Сплав медный

Классификации

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
TIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 9.0	27-44-02-04
ECLASS 9.1	27-44-02-04	ECLASS 10.0	27-44-02-04
ECLASS 11.0	27-44-02-04	ECLASS 12.0	27-44-02-04
ECLASS 13.0	27-44-02-04	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold
Germany

Www.weidmueller.com

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем

Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

1 ST

Кол.

 Тип
 SDS 0.6X3.5X100
 Версия

 Заказ №
 9008330000
 Отвертка, Отвертка

 GTIN (EAN)
 4032248056286