

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 20, Гнездо, Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.52, штампованный, Сплав медный
Заказ №	1682450000
Тип	HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU
GTIN (EAN)	4008190859961
Кол.	500 Штука

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто 0.23 g

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Диаметр контакта, вилка Ø	1 mm	Длина снятия изоляции	2.5 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Измерительное соединение	
Объемное сопротивление	≤5 mΩ	Исполнение вставки	CM 20
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	0.2 mm ²	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	0.52 mm ²
Циклы коммутации	≥ 500	Поверхность	Золото
Основной материал	Сплав медный	Тип	Гнездо
Сечение соединительного провода	0.2 - 0.52 mm ²	Способ изготовления	штампованный
		Материал контакта	Сплав медный

Классификации


ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Изображения



Leiterquerschnitt Abisolierlänge

0,08 - 0,20 mm ² AWG 28-24	2,5+0,5 mm
0,20 - 0,52 mm ² AWG 24-20	2,5+0,5 mm



HDC-C-M20-BCG0.2-0.52AU

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем с круглым лезвием, SD DIN 5265, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	9008330000	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Кол.	1 ST		