



Изображение аналогичное



PageTab — тканевые этикетки, поставляемые в виде листов. Все этикетки имеют черную окантовку, за исключением версии 8 x 20.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 11 x 19 mm, желтый
Заказ №	1686170000
Тип	PAGETAB 19/11
GTIN (EAN)	4008190492564
Кол.	25 Штука



Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	11 mm	Высота (в дюймах)	0.4331 inch
Ширина	19 mm	Ширина (в дюймах)	0.748 inch
Масса нетто	8.62 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-29...93 °C
--------------------------------	-------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4
Количество на лист	200
Исполнение	самоклеящийся
Ширина	19 mm
Температурный диапазон, макс..	93 °C
Температурный диапазон, мин.	-29 °C
Цветовой код	желтый
Основной материал	Ткань, акриловое покрытие
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элементов	5000
в упаковочной единице	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки Количество сочетаний в упаковочной единице Количество маркировочных элементов на комбинацию
	Лист с этикетками 25 200

Количество маркировочных элементов 1 Label sheet = 200 Device markers
на комбинацию

Температурный диапазон вставки -29...93 °C

Выходные данные Neutral

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения

