

**PAGETAB 20/8**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

PageTab — тканевые этикетки, поставляемые в виде листов. Все этикетки имеют черную окантовку, за исключением версии 8 x 20.

**Основные данные для заказа**

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 20 мм, желтый
Заказ №	<a href="#">1686180000</a>
Тип	PAGETAB 20/8
GTIN (EAN)	4008190492571
Кол.	25 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch
Ширина	20 mm	Ширина (в дюймах)	0.7874 inch
Масса нетто	10.44 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -29...93 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом		
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4		
Количество на лист	280		
Исполнение	самоклеющийся		
Ширина	20 mm		
Температурный диапазон, макс..	93 °C		
Температурный диапазон, мин.	-29 °C		
Цветовой код	желтый		
Основной материал	Ткань, акриловое покрытие		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	7000		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками	
	Количество сочетаний в упаковочной единице	25	
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	280	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 280 Device markers		
Температурный диапазон вставки	-29...93 °C		
Выходные данные	Neutral		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Изображения**

