

**PAGETAB 28/11**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

PageTab — тканевые этикетки, поставляемые в виде листов. Все этикетки имеют черную окантовку, за исключением версии 8 x 20.

**Основные данные для заказа**

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 11 x 28 mm, желтый
Заказ №	<a href="#">1686190000</a>
Тип	PAGETAB 28/11
GTIN (EAN)	4008190492601
Кол.	25 Штука

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	11 mm	Высота (в дюймах)	0.4331 inch
Ширина	28 mm	Ширина (в дюймах)	1.1024 inch
Масса нетто	10 g		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки -29...93 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Клей Соплимер акрила, полученный непрерывным способом

Цвет материала согласно коду по сопротивлению 4

Количество на лист 125

Исполнение самоклеящийся

Ширина 28 mm

Температурный диапазон, макс.. 93 °C

Температурный диапазон, мин. -29 °C

Цветовой код желтый

Основной материал Ткань, акриловое покрытие

Напечатанные символы без

Количество маркировочных элементов 3125 в упаковочной единице

Количество маркировочных элементов Вид поставки Лист с этикетками

в упаковочной единице Количество сочетаний в упаковочной единице 25

Количество маркировочных элементов на комбинацию 125

Количество маркировочных элементов 1 Label sheet = 125 Device markers на комбинацию

Температурный диапазон вставки -29...93 °C

Выходные данные Neutral

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

**Изображения**

