

PAGETAB 56/22


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

PageTab — тканевые этикетки, поставляемые в виде листов. Все этикетки имеют черную окантовку, за исключением версии 8 x 20.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 22 x 56 мм, желтый
Заказ №	1686210000
Тип	PAGETAB 56/22
GTIN (EAN)	4008 190492649
Кол.	25 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	22 mm	Высота (в дюймах)	0.8661 inch
Ширина	56 mm	Ширина (в дюймах)	2.2047 inch
Масса нетто	11.24 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -29...93 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Клей	Сополимер акрила, полученный непрерывным способом		
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4		
Количество на лист	24		
Исполнение	самоклеющийся		
Ширина	56 mm		
Температурный диапазон, макс..	93 °C		
Температурный диапазон, мин.	-29 °C		
Цветовой код	желтый		
Основной материал	Ткань, акриловое покрытие		
Напечатанные символы	без		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	600		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками	
	Количество сочетаний в упаковочной единице	25	
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	24	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 24 Device markers		
Температурный диапазон вставки	-29...93 °C		
Выходные данные	Neutral		

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения

