# Справочный листок технических дан-


### LM MT300 20/8 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойкость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

#### Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 8 x 20.3 mm, серебряный
Заказ №	<u>1686380001</u>
Тип	LM MT300 20/8 SI
GTIN (EAN)	4008190493929
Кол.	10 Штука

## Справочный листок технических данных

Соответствовать

#### LM MT300 20/8 SI



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

### Технические данные

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS

Размеры и массы				
Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch	
Высота	8 mm	Высота (в дюймах)	0.315 inch	
Ширина	20.3 mm	Ширина (в дюймах)	0.7992 inch	
Масса нетто	9.94 g			

#### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

#### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

#### Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

#### Общие данные

Клей	Акрилат, клейкие
Количество на лист	264
Метод выполнения печати	Лазерная печать
Исполнение	самоклеящийся
Ширина	20.3 mm
Класс пожаростойкости UL 94	НВ
Температурный диапазон, макс	150 °C
	-40 °C
Цветовой код	серебряный
Галогены	Нет
Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элемен в упаковочной единице	тов 2640

Количество маркировочных элементов	Вид поставки	Лист с этикетками	
в упаковочной единице	Количество сочетаний в упаковочной единице 10		
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	264	
Сертификация по стандарту UL 969 Да			
Количество маркировочных элементов 1 Label sheet = 264 Device markers			

на комбинацию

-40...150 °C Температурный диапазон вставки

#### Классификации

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 9.0	27-40-06-29
ECLASS 9.1	27-40-06-29	ECLASS 10.0	27-40-06-29
ECLASS 11.0	27-28-11-04	ECLASS 12.0	27-28-11-04
ECLASS 13.0	27-28-11-04	ECLASS 14.0	27-28-11-04

2 Статус каталога / Изображения

# Справочный листок технических данных



#### LM MT300 20/8 SI

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

ECLASS 15.0 27-28-11-04

# Справочный листок технических данных

# Weidmüller **₹**

LM MT300 20/8 SI

Weidr	nüller	Inte	rface	GmbH	& Co.	KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com