

# Справочный листок технических данных


## LM MT300 26/10 SI

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

- Клейкие этикетки из полиэстера
- Подходят для лазерного принтера формата DIN A4
- Стойость к истиранию
- Высокая термостойкость
- Для маркировки коммутационных устройств и модулей любого типа
- Возможность маркировки шариковой ручкой или карандашом STI

### Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировочные элементы для устройств, 10 x 26 mm, серебряный
Заказ №	<a href="#">1686400001</a>
Тип	LM MT300 26/10 SI
GTIN (EAN)	4008190494001
Кол.	10 Штука



## LM MT300 26/10 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	10 mm	Высота (в дюймах)	0.3937 inch
Ширина	26 mm	Ширина (в дюймах)	1.0236 inch
Масса нетто	10.8 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для устройств

Галогены	Нет
----------	-----

### Общие данные

Клей	Акрилат, клейкие
------	------------------

Количество на лист	156
--------------------	-----

Метод выполнения печати	Лазерная печать
-------------------------	-----------------

Исполнение	самоклеящийся
------------	---------------

Ширина	26 mm
--------	-------

Класс пожаростойкости UL 94	HB
-----------------------------	----

Температурный диапазон, макс..	150 °C
--------------------------------	--------

Температурный диапазон, мин.	-40 °C
------------------------------	--------

Цветовой код	серебряный
--------------	------------

Галогены	Нет
----------	-----

Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
-------------------	------------------------------

Напечатанные символы	без
----------------------	-----

Количество маркировочных элементов	1560
------------------------------------	------

в упаковочной единице	
-----------------------	--

Количество маркировочных элементов	Вид поставки	Лист с этикетками
------------------------------------	--------------	-------------------

в упаковочной единице	10	
-----------------------	----	--

Количество маркировочных элементов на комбинацию	156	
--	-----	--

Сертификация по стандарту UL 969	Да
----------------------------------	----

Количество маркировочных элементов	1 Label sheet = 156 Device markers
------------------------------------	------------------------------------

на комбинацию	
---------------	--

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

### Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04

ECLASS 15.0	27-28-11-04
-------------	-------------

# Справочный листок технических данных

## LM MT300 26/10 SI

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Изображения

