


VARIOCUT GESCHNITTEN



Полиэстерная пленка для дополнительной защиты поверхности и отпечатка маркеров нашего устройства, предварительно разрезанная по запросу заказчика.

Основные данные для заказа

Версия	Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 297 x 210 mm, прозрачный
Заказ №	1689800000
Тип	VARIOCUT GESCHNITTEN
GTIN (EAN)	4008 19086 1063
Кол.	10 Штука

VARIOCUT GESCHNITTEN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.8 mm	Глубина (дюймов)	0.0315 inch
Высота	297 mm	Высота (в дюймах)	11.6929 inch
Ширина	210 mm	Ширина (в дюймах)	8.2677 inch
Масса нетто	13 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...135 °C Температура монтажа +5°C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Акрилат	Исполнение	самоклеящийся
Ширина	210 mm	Температурный диапазон, макс..	135 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Цветовой код	прозрачный
Галогены	Нет	Основной материал	Полиэстер, не содержащий ПВХ
Напечатанные символы	без	Температурный диапазон вставки	-40...135 °C

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		